

HDC MF 16B DA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Rahmen
Best.-Nr.	1429030000
Typ	HDC MF 16B DA
GTIN (EAN)	4050118233407
VPE	1 Stück

HDC MF 16B DA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	37,35 mm	Tiefe (inch)	1,47 inch
Höhe	36,4 mm	Höhe (inch)	1,433 inch
Breite	84,5 mm	Breite (inch)	3,327 inch
Nettogewicht	84,241 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Allgemeine Daten

Anzahl Steckplätze	4	Baugröße	6
Baureihe	ModuPlug	Steckzyklen	≥ 500
Werkstoff	Zinkdruckguss		

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE	Schraubanschluss	Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss	1,2 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

Downloads




Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's declaration
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Produktänderungsmitteilung	Product Change Notification Product Change Notification
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC MF 16B DA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



HDC MF 16B DA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sonstiges



Über die schweren Steckverbinder hinaus bietet Ihnen RockStar® das passende Zubehör für absolute Funktionalität und Sicherheit bei der Anlagenverkabelung, u.a. Codierungssystem, Schirmbügel, Abdeckplatten und Ersatzdichtungen

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC MF CA 16 PE	Ausführung
Best.-Nr.	1480940000	PE-Erweiterung
GTIN (EAN)	4050118289657	
VPE	10 Stück	
Typ	HDC MF FIXING	Ausführung
Best.-Nr.	1480290000	Transportsicherung
GTIN (EAN)	4050118288704	
VPE	20 Stück	

Schirmbügel



Über die schweren Steckverbinder hinaus bietet Ihnen RockStar® das passende Zubehör für absolute Funktionalität und Sicherheit bei der Anlagenverkabelung, u.a. Codierungssystem, Schirmbügel, Abdeckplatten und Ersatzdichtungen

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC MSL16	Ausführung
Best.-Nr.	1435430000	Schirmbügel
GTIN (EAN)	4050118240016	
VPE	1 Stück	

HDC MF 16B DA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****HDC ModuPlug**

Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze .

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC CM GUIDING SOCKET	Ausführung
Best.-Nr.	1202670000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Zubehör
GTIN (EAN)	4032248985135	
VPE	100 Stück	
Typ	HDC CM GUIDING PIN	Ausführung
Best.-Nr.	1202660000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Zubehör
GTIN (EAN)	4032248985258	
VPE	100 Stück	