

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Commandes sur demande
uniquement



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	1476920000
Type	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Qté.	1 pièce(s)

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	420 mm	Profondeur (pouces)	16,535 inch
Hauteur	425 mm	Hauteur (pouces)	16,732 inch
Largeur	470 mm	Largeur (pouces)	18,504 inch
Poids net	38 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 1,5 s	Consommables	Cosses non fixées, avec isolants
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur de sertissage	6/8/10/12 mm
Longueur embout	12/14/16/18 mm	Plage de dénudage	0,34 - 4 mm ² (~AWG 22 - 12)
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz
Section de l'embout, max.	4 mm ²	Section de l'embout, min.	0,34 mm ²
Sertissage	Quadrocrimp		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements




Documentation utilisateur	CA 100 - 2.5 Manual_CA 100 2.5_multiple language
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage automatique de conducteurs simples
- Dénudage de conducteurs souples selon DIN VDE 0295, KL : 5
- Dénudage partiel, l'isolant reste à l'extrémité du conducteur
- Pas de changement d'outil,
- Réglage simple et rapide pour chaque section de conducteur
- Entraînement électrique

Informations générales de commande

Type	AIMESA V	Version
Référence	9050180000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190343378	
Qté.	1 pièce(s)	

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Version
Référence	1476880000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283587	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Version
Référence	1476850000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283709	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Version
Référence	1476870000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283723	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Version
Référence	1550370000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118356878	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	SOT 2,5 CA 100-2.5	Version
Référence	1477040000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283860	
Qté.	1 pièce(s)	

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	SOT 1.0 CA 100-2.5	Version
Référence	1477050000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283877	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	URS 0.34 CA 100-2.5	Version
Référence	1550340000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118357110	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	URS 4.0 CA 100-2.5	Version
Référence	1550250000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118356946	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Version
Référence	1476890000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283747	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Version
Référence	1550350000	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118356861	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Version
Référence	1476900000	Accessoires, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118283655	
Qté.	1 pièce(s)	