

CA 100 - 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Beställningar endast efter
förfrågan**

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	1476920000
Typ	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Förp.	1 Stück

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	420 mm	Byggdjup (tum)	16,535 inch
Höjd	425 mm	Bygghöjd (tum)	16,732 inch
Bredd	470 mm	Byggbredd (tum)	18,504 inch
Nettovikt	38 000 g		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,34 – 4 mm ² (~ AWG 22 – 12)	Crimplängd	6/8/10/12 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	lösa kabelskor, med plastkrage
Kontaktpressning	Quadrocrimp	Takttid	ca. 1,5 s
Tryckluftsanslutning	5 bar	elektroanslutning	100-240 V / 50/65 Hz
Ändhylsarea, max.	4 mm ²	Ändhylsarea, min.	0,34 mm ²
Ändhylslängd	12/14/16/18 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar




Användardokumentation	CA 100 - 2.5 Manual_CA 100 2.5_multiple language
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör / reservdelar



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledaränden
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA V	Artikelbeteckning
Art.nr.	9050180000	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4008190343378	
Förp.	1 Stück	

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	SOT 2,5 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1477040000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283860	
Förp.	1 Stück	
Typ	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1550350000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118356861	
Förp.	1 Stück	
Typ	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1476890000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283747	
Förp.	1 Stück	
Typ	URS 4.0 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1550250000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118356946	
Förp.	1 Stück	
Typ	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1476900000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283655	
Förp.	1 Stück	

CA 100 - 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1476880000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283587	
Förp.	1 Stück	
Typ	URS 0.34 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1550340000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118357110	
Förp.	1 Stück	
Typ	SOT 1,0 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1477050000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283877	
Förp.	1 Stück	
Typ	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1476850000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283709	
Förp.	1 Stück	
Typ	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1476870000	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118283723	
Förp.	1 Stück	
Typ	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1550370000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118356878	
Förp.	1 Stück	