

DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Исполнение	Сборочный инструмент
Номер для заказа	1479120000
Тип	DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118287011
Кол.	1 Шт.

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	46 мм	Глубина (дюймов)	1,811 inch
Высота	134 мм	Высота (в дюймах)	5,276 inch
Ширина	276 мм	Ширина (в дюймах)	10,866 inch
Масса нетто	480 g		

Технические данные

Время зарядки	Описание артикула	Аккумуляторная динамометрическая отвертка с входным соединительным размером 1/4"
30 min		

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm	Регулировка момента вращения, мин. 0,36 Nm
--	--

Электрическая отвертка

Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3	Аккумуляторные батареи	Литий-ионный аккумулятор
Время зарядки	30 min	Зарядное устройство - вход	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Зарядное устройство - выход	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Макс. крутящий момент при соединении	3 Nm
Масса	500 g	Напряжение аккумуляторной батареи	3,6 V
Номинальное напряжение	3,6 V	Регулировка момента вращения, макс.	3 Nm
Регулировка момента вращения, мин.	0,36 Nm	Скорость холостого хода	200 и. 600 min ⁻¹

Классификации

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	1479120000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



Пример использования



Пример использования



DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной присоединительный размер 1/4,5 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Исполнение
Номер для заказа	6034110000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870706	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Исполнение
Номер для заказа	6034100000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870713	
Кол.	5 Шт.	

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Phillips / Recess



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PH1X70	Исполнение
Номер для заказа	6034080000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870744	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 PH2X70	Исполнение
Номер для заказа	6034090000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870720	
Кол.	5 Шт.	

DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Набор лезвий E6,3**

Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX WI DMS 3	Исполнение
Номер для заказа	40324970000	Аксессуар, Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248068067	
Кол.	1 Шт.	

DMS PRO

Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	LG DMS PRO/ DMS 3	Исполнение
Номер для заказа	40087460000	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В перем. тока
GTIN (EAN)	4008190404970	
Кол.	1 Шт.	
Тип	AKKU DMS PRO	Исполнение
Номер для заказа	40501100000	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118348712	
Кол.	1 Шт.	
Тип	DMS PRO SET	Исполнение
Номер для заказа	40501090000	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118286786	
Кол.	1 Шт.	

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Исполнение
Номер для заказа	60342740000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504718	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Исполнение
Номер для заказа	60344040000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852665	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Исполнение
Номер для заказа	60342750000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504725	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Исполнение
Номер для заказа	60344020000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852627	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Исполнение
Номер для заказа	6035590000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190151935	
Кол.	10 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Исполнение
Номер для заказа	60344000000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852634	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Исполнение
Номер для заказа	60344030000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852658	
Кол.	5 Шт.	