

KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Verzió	Primer áram: 50 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 1 VA, Tűrésosztály: 3, Bontható áramváltó
Rendelési szám	1482020000
Típus	KCMA-18-50-1A-1VA-3
GTIN (EAN)	4050118290844
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

A létrehozás dátuma 2024. május 1. 10:29:56 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	68 mm	Mélység (coll)	2,677 inch
Magasság	64,5 mm	Magasság (coll)	2,539 inch
Szélesség	41,6 mm	Szélesség (coll)	1,638 inch
Nettó tömeg	250 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	-------------------	---------------

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	18,5 mm
Installation location	Beltéri használat		

Electrical attributes

Primer áram	50 A	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	1 VA	Tűrésosztály	3

Technical properties

Kábelhossz	2,5 m	Névleges frekvencia	50 Hz
Szigetelés osztály	E	Termikus névleges folytonos áram	
Védelmi osztály	IP20	$I_{termikus}$	$1,2 \times I_{rated}$

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Engineering Data	CAD data – 3D drawing
User Documentation	Instruction sheet German
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

KCMA-18-50-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

