

**IE-FC-IP-PWB/2ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	FrontCom, Vkládací deska, nestíněná, 1x napájení, 2x data
Objednací číslo	<a href="#">1450630000</a>
Typ	IE-FC-IP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255515
Množství	1 ks

## IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0,906 inch
Šířka	51,5 mm	Šířka (v palcích)	2,028 inch
Délka	90,5 mm	Délka (v palcích)	3,563 inch
Čistá hmotnost	18 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70
------------------	-------------

## Obecné údaje

Materiál	Polykarbonát PC	Typ produktu	Vkládací deska, nestíněné
----------	-----------------	--------------	---------------------------

## Vložky

Vložka Power velká	1	Vložka, data	2
--------------------	---	--------------	---

## Obecné standardy

Č. osvědčení (CSA)	2000039-80039714	Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B
Č. osvědčení (cURus)	E223801		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223801

**IE-FC-IP-PWB/2ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL\\_FrontCom](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

## IE-FC-IP-PWB/2ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Elektrické zásuvky



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-IP-PWB-MC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6529570000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Samice, Vícenásobný kontakt, EU, US,
GTIN (EAN)	4050118334517	CN, GB, IND
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-IP-PWB-CH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450780000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ J, Samice, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-IP-PWB-DE-OR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6554000000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ F, Samice, DE, oranžová barva
GTIN (EAN)	4050118360806	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-IP-PWB-FR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450750000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ E, Samice, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-IP-PWB-AU	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450830000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-IP-PWB-CN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450790000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-IP-PWB-GB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450770000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ G, Samice, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-IP-PWB-DE	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450730000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ F, Samice, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-IP-PWB-AU-10A	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6546590000</a>	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Množství	1 ks	

## IE-FC-IP-PWB/2ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	IE-FCI-PWS-EU	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6450740000</a>	FrontCom, Vložka Power malá, Samice, EU
GTIN (EAN)	4050118255379	
Množství	1 ks	

## RCBO



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-FCI-PWB-RCBO	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6534250000</a>	FrontCom, Obvodový jistič ovládaný zbytkovým proudem s nadproudovou ochranou (RCBO), Vložka Power velká, RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938	
Množství	1 ks	

## Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6736181044</a>	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ks	

## IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Příslušenství pro FrontCom Vario



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-PWPC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6450820000</a>	FrontCom, Dotyková ochrana
GTIN (EAN)	4050118255584	
Množství	1 ks	

## RJ45

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14,  
HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962840000</a>	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
GTIN (EAN)	4032248645046	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ks	

## IE-FC-IP-PWB/2ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### USB

Vložky USB pro FrontCom®



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-USB-A	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6019570000</a>	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-USB-3.0-A	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6487920000</a>	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Množství	1 ks	
Typ	IE-BI-USB-AB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6131380000</a>	USB vložka, Přírubová vložka, typ AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Množství	10 ks	

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6009030000</a>	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248266944	
Množství	1 ks	