

IE-FC-IP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan, 1x táp, 4x adat
Rendelési szám	1450640000
Típus	IE-FC-IP-PWS/4ST
GTIN (EAN)	4050118255539
Qty.	1 Stück

IE-FC-IP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Szélesség	51,5 mm	Szélesség (coll)	2,028 inch
Hossz	90,5 mm	Hossz, inch	3,563 inch
Nettó tömeg	18 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
-------------------	-------------

Betétek

Betét, adat	4	Insert Power kicsi	1
-------------	---	--------------------	---

Általános adatok

Anyag	Polikarbonát, PC	Terméktípus	Betétlemez, árnyékolatlan
-------	------------------	-------------	---------------------------

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B	Tanúsítvány száma (CSA)	2000039-80039714
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

IE-FC-IP-PWS/4ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[GL_FrontCom](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-IP-PWS/4ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-FC-IP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-C	Verzió
Rendelési szám	1962840000	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verzió
Rendelési szám	1963830000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verzió
Rendelési szám	1963840000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verzió
Rendelési szám	1962850000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 Stück	

USB

USB betétek a FrontCom[®]-hoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-AB	Verzió
Rendelési szám	1131380000	USB-betét, Aljzatbetét, AB típus
GTIN (EAN)	4032248911844	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-USB-3.0-A	Verzió
Rendelési szám	1487920000	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 18:22:58 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-FC-IP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	IE-BI-USB-A	Verzió
Rendelési szám	1019570000	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qty.	10 Stück	

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-PWPC	Verzió
Rendelési szám	1450820000	FrontCom, Érintésvédelem
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qty.	1 Stück	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1736181044	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 Stück	

IE-FC-IP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Teljesítményaljakzatok



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWS-IT	Verzió
Rendelési szám	1450810000	FrontCom, Insert Power kicsi, Type L, Aljzatos csatlakozó, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWS-EU	Verzió
Rendelési szám	1450740000	FrontCom, Insert Power kicsi, Aljzatos csatlakozó, EU
GTIN (EAN)	4050118255379	
Qty.	1 Stück	

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Verzió
Rendelési szám	6009030000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 Stück	