

VSTVI/0,5-1,0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Rendelési szám	1491770000
Típus	VSTVI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301465
Qty.	100 Stück

VSTVI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,42 g
-------------	--------

Csatlakozások

1. hossz (l1)	23,9 mm	3. hossz (l3)	8,2 mm
Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	piros
Csatlakozási szélesség (d2)	6,3 mm	Csatlakozási sűrűség (d3)	0,8 mm
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9,1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbef1b3

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VSTVI/0,5-1,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

VSTVI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz
kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6	Verzió
Rendelési szám	6006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	HTI 15	Verzió
Rendelési szám	6014400000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	CTI 6 G	Verzió
Rendelési szám	6202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovalis sajtolás, Párhuzamos krímpelés
Qty.	1 Stück	