

GZ 3.0A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Für den Schutz vor Überstrom bieten wir Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) mit den Abmaßen 6.3x32 mm in den Größen von 500 mA bis 12,5 A an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Feinsicherung, flink, 3 A, G-Si. 6,3 x 32
Best.-Nr.	1460610000
Typ	GZ 3.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266702
VPE	10 Stück

GZ 3.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6,3 mm	Tiefe (inch)	0,248 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Breite	6,3 mm	Breite (inch)	0,248 inch
Nettogewicht	2,4 g		

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	500 V	Nennstrom	3 A
--------------------	-------	-----------	-----

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungszubehör	Bemessungsausschaltvermögen	50 kA
Charakteristik	flink	Farbe	lichtgrau
Leistungsabgabe (@ 1,5 In)	2,3 W	Optische Funktionsanzeige	Nein
Schmelzintegral	9 A²s	Sicherungseinsatz	G-Si. 6,3 x 32
Spannungsfall	240 mV	Strom	3 A

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungszubehör
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
---------------	---------------	------------	----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	