

GZ 5.0A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 6,3x32 mm ve velikostech od 500 mA do 12,5 A.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 6,3 x 32 |
| Objednací číslo | 1460620000 |
| Typ | GZ 5.0A/F |
| GTIN (EAN) | 4050118266610 |
| Množství | 10 ks |

GZ 5.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 6,3 mm | Hloubka (v palcích) | 0,248 inch |
| Výška | 32 mm | Výška (v palcích) | 1,26 inch |
| Šířka | 6,3 mm | Šířka (v palcích) | 0,248 inch |
| Čistá hmotnost | 2,4 g | | |

Specifikace systému

| | |
|-------|------------------------|
| Verze | Příslušenství pojistek |
|-------|------------------------|

Údaje materiálu

| | |
|---------|-------------|
| Barevný | Světle šedá |
|---------|-------------|

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------|----------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ montáže | Zapojeno |
|-------------------|--------------|-------------|----------|

Data hodnocení

| | | | |
|------------------|-------|-----------------|-----|
| Jmenovité napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 5 A |
|------------------|-------|-----------------|-----|

Pojistky

| | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Barevný | Světle šedá | Doba tavení | 40 A ² s |
| Jmenovitý vypínací výkon | 50 kA | Kazetová pojistka | G-Si. 6,3 x 32 |
| Optický funkční displej | Ne | Proud | 5 A |
| Verze | Příslušenství pojistek | Vlastnosti | mžikový |
| Voltage drop | 150 mV | Výstup příkonu (při 1,5 In) | 2,9 W |

Všeobecně

| | |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000035 | ETIM 7.0 | EC000035 |
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |