

SET PZ 6 ROTO L RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 6 Roto L, Krimpovací rozsah, min.: 0.5, Barevný kód: Weidmüller
Objednací číslo	1470940000
Typ	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Množství	1 ks
Balení	Plastový box

Datum vytvoření 2. května 2024 23:25:50 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10,276 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2,244 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13,307 inch
Čistá hmotnost	1 810 g		

Třídění

Balení	Plastový box	Barevný kód	Weidmüller
Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm ²
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 6 Roto L	Číslo AEH	4 250 pcs.

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ECLASS 9.0	21-10-01-90	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-10-01-90	ECLASS 11.0	21-10-01-90
ECLASS 12.0	21-10-01-90	ECLASS 13.0	21-10-01-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14 R	Verze	Balení
Objednací číslo	6463100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190065089		
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/15D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6019160000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190028732		
Množství	500 ks		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14 OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6690700000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190015770		
Množství	500 ks		

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 6 ROTO L	Verze
Objednací číslo	6444050000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
GTIN (EAN)	4050118248593	0. 14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování
Množství	1 ks	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6463000000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190024697		
Množství	500 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20 SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6533500000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190183905		
Množství	100 ks		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze
Objednací číslo	6028860000	Nářadí, Krabice na sortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Množství	1 ks	

Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Verze
Objednací číslo	6028450000	Sortiment vložek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Množství	1 ks	

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Verze
Objednací číslo	6028460000	Sortiment vložek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Množství	100 ks	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14 W	Verze		Balení	
Objednací číslo	6462900000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá		volné	
GTIN (EAN)	4008190033248				
Množství	500 ks				

Multi-taška



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/18 GR SV	Verze		Balení	
Objednací číslo	6026010000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá		Velkoobjemové balení	
GTIN (EAN)	4008190117382				
Množství	250 ks				