

SET PZ 6 ROTO L RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 6 Roto L, Plage de sertissage, min.: 0.5, Couleur: Weidmüller
Référence	1470940000
Type	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Boîte plastique

SET PZ 6 ROTO L RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10,276 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2,244 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13,307 inch
Poids net	1 810 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ECLASS 9.0	21-10-01-90	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-10-01-90	ECLASS 11.0	21-10-01-90
ECLASS 12.0	21-10-01-90	ECLASS 13.0	21-10-01-90

Assortiments

Couleur	Weidmüller	Emballage	Boîte plastique
Nombre d'AEH	4 250 pcs.	Pince à sertir	PZ 6 Roto L
Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14 W	Version		Emballage	
Référence	0462900000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190033248				
Qté.	500 pièce(s)				

Section nominale du conducteur 6,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW	Version		Emballage	
Référence	0533500000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190183905				
Qté.	100 pièce(s)				

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Autres codes couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/18 GR SV	Version		Emballage	
Référence	9026010000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris		Multisachet	
GTIN (EAN)	4008190117382				
Qté.	250 pièce(s)				

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR	Version		Emballage	
Référence	0690700000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190015770				
Qté.	500 pièce(s)				

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,0/14 GE	Version		Emballage	
Référence	0463000000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190024697				
Qté.	500 pièce(s)				

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H1,5/14 R	Version		Emballage	
Référence	0463100000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190065089				
Qté.	500 pièce(s)				

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ A8-1 CL55	Version
Référence	9028460000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	EINSATZ A7-1 CL55	Version
Référence	9028450000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qté.	1 pièce(s)	

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version
Référence	9028860000	Outils, Caisses d'assortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qté.	1 pièce(s)	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2.5/15D BL	Version		Emballage	
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu		en vrac	
GTIN (EAN)	4008190028732				
Qté.	500 pièce(s)				

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 6 ROTO L	Version	
Référence	1444050000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm², 6mm²,	
GTIN (EAN)	4050118248593	Sertissage trapézoïdal	
Qté.	1 pièce(s)		