

**SAI-ADAPT-M8/M12 3P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adaptéry M8/M12 a M12/M8 slouží pro rychlé zavedení velikosti zástrčky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor Y, M8 / M12
Objednací číslo	<a href="#">1473460000</a>
Typ	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 12:02:23 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 15 g

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Jmenovité napětí	24 V	Kódování	M12 = A kód, M8 = žádné
Počet pólů	3	Stupeň krytí	IP67
Závažnost znečištění	3		

## Údaje o připojení

Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M8 konektor samec	Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Utahovací moment	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

## Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

## Obecné údaje

Jmenovité napětí	24 V	Kódování	M12 = A kód, M8 = žádné
Počet pólů	3	Připojovací závít	M8 / M12
Stupeň krytí	IP67	Vnější prům. vodiče	-
Závažnost znečištění	3		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

Datum vytvoření 20. května 2024 12:02:23 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.


## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Schéma připojení

