

**SAI-ADAPT-M8/M12 3P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

M8/M12- och M12/M8-adaptrar bidrar till snabb implementering av kontaktstorleken.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Y-kontakt, M8 / M12
Art.nr.	<a href="#">1473460000</a>
Typ	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
Förp.	1 Stück

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	15 g
-----------	------

## Anslutningsdata

Anslutningsvridmoment	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm	Individuell utgång 1 – kontaktdon	M8 hane
Individuell utgång 2 – kontaktdon	M12 hona		

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	3	Kodering	M12 = A-kodad, M8 = ingen
Märkspänning	24 V	Nedsmutningsgrad	3
Skyddsklass	IP67		

## Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
-----------------	----------------------------------

## Allmänna data

Anslutningsgänga	M8 / M12	Antal poler	3
Kodering	M12 = A-kodad, M8 = ingen	Ledarytterdiameter	-
Märkspänning	24 V	Nedsmutningsgrad	3
Skyddsklass	IP67		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

Skapandedatum den 1 juni 2024 12:05:50 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna


## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Ritningar

## Profilritning



## Kopplingsbild

