

CA 100 - 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Objednávky pouze na požádání**

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
Objednací číslo	1476920000
Typ	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Množství	1 ks

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	420 mm	Hloubka (v palcích)	16,535 inch
Výška	425 mm	Výška (v palcích)	16,732 inch
Šířka	470 mm	Šířka (v palcích)	18,504 inch
Čistá hmotnost	38 000 g		

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1,5 s	Délka koncové dutinky na vodiče	12/14/16/18 mm
Délka nalisování koncovek	6/8/10/12 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavičce	Elektropneumatický	Nalisování koncovek	Quadrocrimp
Průřez koncovek, max.	4 mm ²	Průřez koncovek, min.	0,34 mm ²
Připojení stlačeného vzduchu	5 bar	Rozsah odizolování	0,34 – 4 mm ² (~ AWG 22 – 12)
Spotřební materiál	volná kabelová oka, s plastovým límcem		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------



Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	CA 100 - 2.5 Manual_CA 100 2.5_multiple language
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Nákresy



CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Verze
Objednací číslo	6550350000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118356861	
Množství	1 ks	
Typ	URS 0.34 CA 100-2.5	Verze
Objednací číslo	6550340000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118357110	
Množství	1 ks	
Typ	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Verze
Objednací číslo	6550370000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118356878	
Množství	1 ks	
Typ	SOT 1.0 CA 100-2.5	Verze
Objednací číslo	6477050000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118283877	
Množství	1 ks	
Typ	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Verze
Objednací číslo	6476870000	Příslušenství, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118283723	
Množství	1 ks	
Typ	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Verze
Objednací číslo	6476900000	Příslušenství, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118283655	
Množství	1 ks	
Typ	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Verze
Objednací číslo	6476880000	Příslušenství, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118283587	
Množství	1 ks	
Typ	SOT 2.5 CA 100-2.5	Verze
Objednací číslo	6477040000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118283860	
Množství	1 ks	
Typ	URS 4.0 CA 100-2.5	Verze
Objednací číslo	6550250000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118356946	
Množství	1 ks	
Typ	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Verze
Objednací číslo	6476850000	Příslušenství, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118283709	
Množství	1 ks	

Datum vytvoření 3. května 2024 7:04:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Verze
Objednávací číslo	6476890000	Příslušenství, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118283747	
Množství	1 ks	

Příslušenství / náhradní díly



- pro automatické odizolování jednotlivých vodičů
- odizolování pružných vodičů podle DIN VDE 0295, část 5
- Částečné odizolování, izolace zůstává na konci vodiče
- Výměna nástrojů není třeba
- Rychlé a snadné nastavení odpovídajícího průřezu
- Elektrický pohon

Všeobecné objednávací údaje

Typ	AIMESA V	Verze
Objednávací číslo	6050180000	Příslušenství, Sada čepelí
GTIN (EAN)	4008190343378	
Množství	1 ks	