

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Pedidos solo bajo demanda



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Máquina automática de desaislado y prensado
Código	1476920000
Tipo	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 15 de mayo de 2024 20:20:14 CEST

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	420 mm	Profundidad (pulgadas)	16,535 inch
Altura	425 mm	Altura (pulgadas)	16,732 inch
Anchura	470 mm	Anchura (pulgadas)	18,504 inch
Peso neto	38.000 g		

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Conexión de aire comprimido	5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/65 Hz
Consumibles	Terminales sueltos, con aislamientos	Longitud de los terminales tubulares	12/14/16/18 mm
Longitud de prensado	6/8/10/12 mm	Motor	Electroneumático
Prensado	Quadrocrimp	Sección del terminal tubular, max.	4 mm ²
Sección del terminal tubular, min.	0,34 mm ²	Tiempo de ciclo	aprox. 1,5 s
Zona de desaislado	0,34 - 4 mm ² (~AWG 22 - 12)		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Conformidad medioambiental del producto




REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Documentación del usuario	CA 100 - 2.5 Manual_CA 100 2.5_multiple language
Catálogo	Catalogues in PDF-format



CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



- Para el desaislado automático de conductores individuales
- Desaislamiento de cables flexibles según DIN VDE 0295, tipo 5
- Desaislado parcial, el aislamiento permanece en el extremo del conductor
- No es necesario cambiar de herramienta
- Posibilidad de ajuste rápido y sencillo en la sección del conductor correspondiente
- Funcionamiento eléctrico

Datos generales para pedido

Tipo	AIMESA V	Versión
Código	9050180000	Accesorios, Juego de cuchillas
GTIN (EAN)	4008190343378	
Cantidad	1 Pieza	

Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Versión
Código	1476870000	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283723	
Cantidad	1 Pieza	

Tipo	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Versión
Código	1476900000	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283655	
Cantidad	1 Pieza	

Tipo	SOT 1,0 CA 100-2.5	Versión
Código	1477050000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283877	
Cantidad	1 Pieza	

Tipo	SOT 2,5 CA 100-2.5	Versión
Código	1477040000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283860	
Cantidad	1 Pieza	

Tipo	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Versión
Código	1476850000	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283709	
Cantidad	1 Pieza	

Fecha de creación 15 de mayo de 2024 20:20:14 CEST

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	URS 0.34 CA 100-2.5	Versión
Código	1550340000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118357110	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Versión
Código	1476880000	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283587	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Versión
Código	1476890000	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283747	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Versión
Código	1550370000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118356878	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	URS 4.0 CA 100-2.5	Versión
Código	1550250000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118356946	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Versión
Código	1550350000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118356861	
Cantidad	1 Pieza	