

## KQNG-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

Verzió	kábelsaru, záróelem, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">1493650000</a>
Típus	KQNG-M6/-2,5
GTIN (EAN)	4050118303421
Qty.	100 Stück

## KQNG-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,123 g
-------------	---------

## Csatlakozások

Csatlakozás hossz (l)	16 mm	Furat	C 6
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	6,5 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	2,3 mm	Tengely külső átmérője (d3)	11 mm
Tengelyhossz (a)	5 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9,1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27-40-02-92

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések


Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**KQNG-M6/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## KQNG-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz**

Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	HTN 21	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6014610000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190152734	Fogas sajtolás
Qty.	1 Stück	