

KQN-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Verzió	kábelsaru, záróelem, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Rendelési szám	1493930000
Típus	KQN-M10/-2,5
GTIN (EAN)	4050118303841
Qty.	100 Stück

KQN-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,9 g
-------------	-------

Csatlakozások

Csatlakozás hossz (l)	20 mm	Furat	M10
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	10,5 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	2,3 mm	Tengely külső átmérője (d3)	18 mm
Tengelyhossz (a)	5 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9,1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

KQN-M10/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

KQN-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz**

Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	HTN 21	Verzió
Rendelési szám	6014610000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190152734	Fogas sajtolás
Qty.	1 Stück	