

**C300-16B-F-2S-M34-15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller. Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.34 mm <sup>2</sup>
Номер для заказа	<a href="#">1481750150</a>
Тип	C300-16B-F-2S-M34-15
GTIN (EAN)	4032248331277
Кол.	1 Шт.

## C300-16B-F-2S-M34-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 2 693 g

## Температуры

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50

## Общие данные

Длина кабеля	15	Интерфейс ПЛК	H0.34/10 (FERRULES 0.34mm <sup>2</sup> )
Интерфейс соединения	SP-BLZ 5.08 16P with clamshell	Кабель	Кабель LiYCY
Количество полюсов, мин.	16 полюсов	Материал	ПВХ
Наружный диаметр	13,9 ± 1 mm	Пригодно для	Цифровые сигналы
Сечение провода	0,34 mm <sup>2</sup>		

## Электрические данные

Высоковольтное испытание	1 кВ/1 с	Допустимый ток на путь, макс.	1 А
Емкость жила / жила	300 pF/m	Емкость жила / экран	300 pF/m
Номинальное напряжение	≤ 250 В DC ≤ 250 В AC	Общий ток, макс.	4 А
Рабочее напряжение	≤ 250 В DC ≤ 250 В AC	Сопротивление	≤ 57 mΩ/m

## Классификации

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Уведомление об изменении продукта [Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables](#)  
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)