

KRN-M5/-0,75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
Art.nr.	1495030000
Typ	KRN-M5/-0,75
GTIN (EAN)	4050118304848
Förp.	100 Stück

KRN-M5/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,87 g
-----------	--------

Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	15 mm	Flänsbredd (b)	10 mm
Hål	M 5	Innerdiameter för fläns (d2)	5,3 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	1,4 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter, max.	0,75 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²
Skaftlängd (a)	6 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	3 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

KRN-M5/-0,75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**

KRN-M5/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa**

rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell- och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	HTN 21	Artikelbeteckning
Art.nr.	9014610000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Indent-
GTIN (EAN)	4008190152734	crimptång
Förp.	1 Stück	