

CMA-31-250-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Wtykowy przekładnik prądowy**

Wtykowe przekładniki prądowe są szczególnie odpowiednie do montażu na szynie zbiorczej.

Zalety rozwiązania tego typu: technologia przyłącza bez wkrętów ze złączem sprężynowym, przyłącze oszczędzające czas dla przewodników stałych i elastycznych, odporne na wstrząsy i wibracje, wysokie mechaniczne siły trzymania i wysoka rezystancja prądowa.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Prąd pierwotny: 250 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 5 VA, klasa dokładności: 0,5, zamknięty przekładnik prądowy
Nr zam.	1482050000
Typ	CMA-31-250-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118291094
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

CMA-31-250-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	52 mm	Głębokość (cale)	2,047 inch
Wysokość	80,9 mm	Wysokość (cale)	3,185 inch
Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2,362 inch
Masa netto	315 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	5 VA	Prąd pierwotny	250 A
Prąd wtórny	0...5 A	klasa dokładności	0,5

Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	25,7 mm
Szyna	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

Właściwości techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{ciepły}$	1,2 x $I_{znam.}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E		

Koordinacja izolacji

klasa dokładności	0,5	standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
-------------------	-----	----------	--------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UL- certificate UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Device description – instruction sheet english.pdf Device description – Betriebsanleitung deutsch
Katalogi	Catalogues in PDF-format

CMA-31-250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

