

CMA-31-500-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömomvandlare för anslutning**

Strömomvandlare för anslutning är särskilt lämpliga för montering på samlingskena.

Fördelarna med denna typ är: skruvlös anslutningsteknologi med fjäderanslutning, tidsbesparande anslutningsalternativ för massiva och fintrådiga ledare, stöttålighet och vibrationssäkerhet, stora mekaniska hållkrafter och hög strömbeständighet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Primärström: 500 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 0,5, stängd strömomvandlare
Art.nr.	1482070000
Typ	CMA-31-500-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118291100
Förp.	1 Stück
Tillverkare	MBS AG

CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	52 mm	Byggdjup (tum)	2,047 inch
Höjd	80,9 mm	Bygghöjd (tum)	3,185 inch
Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2,362 inch
Nettovikt	245 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	----------------	-----------------	---------------

Elektriska attribut

Load	5 VA	Primärström	500 A
Sekundärström	0...5 A	noggrannhetsklass	0,5

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	25,7 mm
Skena	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Isolationsklass	E	Nominell frekvens	50 Hz
Skyddsklass	IP20	Värme klassad varaktig ström $I_{Termisk}$	$1,2 \times I_{nom}$

Isolationskoordination

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	noggrannhetsklass	0,5
----------	---	-------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	UL- certificate UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Användardokumentation	Device description – instruction sheet english.pdf Device description – Betriebsanleitung deutsch
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CMA-31-500-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

