

KRN-M5/-1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El uso de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad constante a largo plazo de la conexión eléctrica.

- Amplia gama de terminales y conectores aislados y no aislados
- Terminales planos tubulares según los estándares actuales del mercado (Euroseries)
- Terminal de compresión según DIN 46235
- Terminales de metal según DIN 46234
- Terminales de anillo aislados según DIN 46237
- Terminales planos macho aislados según DIN 46231

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, 1 mm ² - 1.5 mm ²
Código	1495070000
Tipo	KRN-M5/-1,5
GTIN (EAN)	4050118304565
Cantidad	100 Pieza

KRN-M5/-1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	1,47 g
-----------	--------

Datos técnicos

Versión	Euro serie, estándar
---------	----------------------

Conector

Aislamiento	no disponible	Anchura de la brida (b)	10 mm
Diámetro exterior del vástago (d3)	3,9 mm	Diámetro interior de la brida (d2)	5,3 mm
Diámetro interior del vástago (d1)	1,9 mm	Longitud de conexión (l)	16 mm
Longitud del vástago (a)	6 mm	Orificio	M 5
Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	1 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas


Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	

KRN-M5/-1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



KRN-M5/-1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools

**Herramientas para prensar contactos no aislados**

terminales planos enrollados, terminales planos tubulares, terminales planos macho, conectores paralelo y serie

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	HTN 21	Versión
Código	9014610000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm², 6mm², Conexión crimpada con engastes
Cantidad	1 Pieza	