

HDC HP550 MTA 3P SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Für die HighPower Stirnwandstecker wurde ein, speziell auf die Anforderungen des Wagenüberganges ausgerichtetes Zubehör entwickelt, das den Mehrwert der Steckverbinder deutlich erhöht.

Um einen Verpolungsschutz zu gewährleisten, sind einfach zu montierende Kodierstifte entstanden, Abdeckkappen aus Kunststoff stellen einen ausreichenden Staubschutz dar, während die aus Aluminium angefertigten Deckel absolut Wasser – und Staubsicht ausgelegt sind. Das Zubehör stellt die sinnvolle Erweiterung des Gesamtsystems dar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	HDC - Gehäuse, Polzahl: 3
Best.-Nr.	1488230000
Typ	HDC HP550 MTA 3P SET
GTIN (EAN)	4050118298291
VPE	1 Stück

HDC HP550 MTA 3P SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	140 mm	Breite (inch)	5,512 inch
Länge	16 mm	Länge (inch)	0,63 inch
Nettogewicht	49,39 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 120 °C
-----------------	-------------------

Abmessungen

Breite	140 mm
--------	--------

Allgemeine Daten

Baureihe	HighPower	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Halogenfrei	false	Polzahl	3
Werkstoff	Stahlblech		

Allgemeine Angaben

Baureihe	HighPower	Werkstoff	Stahlblech
----------	-----------	-----------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06
ECLASS 12.0	27-44-03-06	ECLASS 13.0	27-44-03-06

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	59004_HDC_HP550_MTA_3P_SET_00_BLATT.pdf
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN