

KRN-M8/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | |
|------------|-----------------------------|
| Version | Cosses, 2.5 mm ² |
| Référence | 1495120000 |
| Type | KRN-M8/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118304824 |
| Qté. | 100 pièce(s) |

KRN-M8/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 2,226 g |
|-----------|---------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001051 | ETIM 7.0 | EC001051 |
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------|----------------------|
| Version | Série Euro, standard |
|---------|----------------------|

Raccordements

| | | | |
|---|--------|-------------------------------------|----------------|
| Diamètre extérieur de la tige (d3) | 4,4 mm | Diamètre intérieur de la bride (d2) | 8,4 mm |
| Diamètre intérieur de la tige (d1) | 2,4 mm | Isolation | non disponible |
| Largeur de la bride (b) | 13 mm | Longueur de la tige (a) | 6,5 mm |
| Longueur de raccordement (l) | 20 mm | Perçage | M8 |
| Section de raccordement du conducteur 2,5 mm ² | | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

KRN-M8/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



KRN-M8/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools

**Pinces à sertir pour contacts non isolés**

cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | HTN 21 | Version |
| Référence | 9014610000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage à |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | empreintes |
| Qté. | 1 pièce(s) | |