

ES APG 80 WM 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	185mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	1502570000
Typ	ES APG 80 WM 185
GTIN (EAN)	4050118310528
VPE	1 Stück

ES APG 80 WM 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	301 g
--------------	-------

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	185 mm ²	Leiterquerschnitt max. AWG	6/0
--------------------	---------------------	----------------------------	-----

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Kupfer	185		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal 185 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

185 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQN-M10/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1493420000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303322	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M16/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1493440000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303414	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M12/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1493430000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303308	
VPE	25 Stück	
Typ	KQN-M20/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1493450000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303544	
VPE	25 Stück	

185 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M16/-185 S	Ausführung
Best.-Nr.	1495000000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
VPE	10 Stück	

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	KRN-M12/-185 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494990000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304169	
VPE	10 Stück	
Typ	KRN-M10/-185 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494980000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304497	
VPE	10 Stück	

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KP-M8/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1498540000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307894	
VPE	25 Stück	
Typ	KP-M14/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1498590000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307887	
VPE	25 Stück	
Typ	KP-M12/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1498360000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307726	
VPE	25 Stück	
Typ	KP-M16/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1498370000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307733	
VPE	25 Stück	
Typ	KP-M10/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1498350000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307665	
VPE	25 Stück	
Typ	KP-M20/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1498380000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307757	
VPE	25 Stück	

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Typ	APG 80	Ausführung
Best.-Nr.	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
VPE	1 Stück	

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VSTN/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1497390000	Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306798	
VPE	25 Stück	


ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWPN-M10/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496690000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M12/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496700000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M8/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496800000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M20/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496720000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
VPE	25 Stück	
Typ	KWPN-M16/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496710000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
VPE	25 Stück	

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KRN-M8/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1497290000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M14/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1497250000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M10/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1495430000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M16/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1495450000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M12/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1495440000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
VPE	25 Stück	
Typ	KRN-M20/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1495470000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
VPE	25 Stück	


ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M10/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494540000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M20/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494580000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M16/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494570000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
VPE	25 Stück	
Typ	KWN-M12/-185 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494550000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
VPE	25 Stück	

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VPN/-185	Ausführung
Best.-Nr.	1498720000	Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308051	
VPE	25 Stück	


ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KWN-M10/-185 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495340000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
VPE	20 Stück	
Typ	KWN-M16/-185 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495370000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
VPE	20 Stück	
Typ	KWN-M20/-185 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495380000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
VPE	20 Stück	
Typ	KWN-M12/-185 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495350000	Kabelschuh, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
VPE	20 Stück	