

VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó**

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Rendelési szám	1492030000
Típus	VRSHVI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301854
Qty.	100 Stück

VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,28 g
-------------	--------

Csatlakozások

1. hossz (l1)	25,2 mm	Anyag/műanyag	PA
Azonosító szín	kék	Szigetelés	Teljesen szigetelt
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²	Ø tűske/dugó	4 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9,1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbef1b3

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VRSHVI/1,5-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6 G	Verzió
Rendelési szám	60202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	CTI 6	Verzió
Rendelési szám	60006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	HTI 15	Verzió
Rendelési szám	6014400000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés
Qty.	1 Stück	