

KQI-M4/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Rendelési szám	1492110000
Típus	KQI-M4/-0,5
GTIN (EAN)	4050118302103
Qty.	100 Stück

KQI-M4/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,3 g
-------------	-------

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PA	Azonosító szín	sárga
Csatlakozás hossz (l)	16 mm	Furat	M 4
Gallér belső átmérője (d4)	2,3 mm	Peremes aljzat belső átmérője (d2)	4,3 mm
Szigetelés	Rendelkezésre áll	Tengely belső átmérője (d1)	1 mm
Tengely külső átmérője (d3)	6,5 mm	Vezeték-keresztmetszet	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,1 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9,1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

KQI-M4/-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

KQI-M4/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6 G	Verzió
Rendelési szám	6202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	HTI 15	Verzió
Rendelési szám	6014400000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	
Típus	CTI 6	Verzió
Rendelési szám	6006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovális sajtolás, Kettős krímpelés
Qty.	1 Stück	