

STRIPAX ULTIMATE XL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	1512780000
Typ	STRIPAX ULTIMATE XL
GTIN (EAN)	4050118319934
Förp.	1 Stück

STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Höjd	99 mm	Bygghöjd (tum)	3,898 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Nettovikt	171,8 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg
--------------------	---------------------

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	25 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	8 AWG
Avisoleringsområde AWG, min.	14 AWG	Kabeltyp	Fintrådiga och massiva ledare med halogenfri isolering
Ledararea (klippförmåga)	6 mm ²	Ledardiameter, max.	10 mm ²
Ledardiameter, min.	2,5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Nedladdningar

Meddelande om produktändring	Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax Technical change to stripping tool Stripax
Användardokumentation	Manual Library and function block – BDAL Stripax all version
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

STRIPAX ULTIMATE XL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



Exempel på användning



STRIPAX ULTIMATE XL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Tillbehör/reservdelar**

- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE KLBC SPX UL XL	Artikelbeteckning
Art.nr.	2571510000	Tillbehör, Utbyte av klämback
GTIN (EAN)	4050118581997	
Förp.	1 Stück	
Typ	ERME SPX UL XL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1512790000	Tillbehör, Knivhållare
GTIN (EAN)	4050118320428	
Förp.	1 Stück	