

**BUGH BOX WM4 C BT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**WM4 C fotovoltaické konektory**

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup>
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, female
Objednací číslo	<a href="#">1530630000</a>
Typ	BUGH BOX WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335453
Množství	100 ks

## BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 5,5 g

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -40 °C Trvalá provozní teplota, max. 85 °C

## Technické údaje

Jmenovité napětí	1500 V DC (IEC)	Jmenovitý proud	35 A
Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	4 mm <sup>2</sup>
Schválení	TÜV Rheinland (IEC 62852)	Stupeň krytí	IP 65, IP67, IP 2x otevřené
Typ kabelu	2 Pfg 1169/08.07, EN 50618:2014	Vnější průměr kabelu, max.	7 mm
Vnější průměr kabelu, min.	5,5 mm	Vnější závit	M 12
Závažnost znečištění	2		

## Záruka

Časový interval 2 roky

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	27-44-01-07
ECLASS 10.0	27-44-01-07	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

## Důležitá poznámka

Informace o produktu Objednávejte kontakty samostatně

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [WM4 C TÜV certificate](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [BPZL WM4C LANG](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## BUGH BOX WM4 C BT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškozování vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTI-STRIPAX PV	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6190490000</a>	Fotovoltaika, Zásuvný konektor
GTIN (EAN)	4032248973262	
Množství	1 ks	

### Samičí kontakty



#### WM4 C fotovoltaické konektory

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup>
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

### Všeobecné objednací údaje

Typ	BUKO WM4 C RL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6530770000</a>	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Patice
GTIN (EAN)	4050118335491	
Množství	4 500 ks	
Typ	BUKO WM4 C BT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6530670000</a>	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Patice
GTIN (EAN)	4050118335477	
Množství	100 ks	

## BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Příslušenství



Ochranný kryt proti prachu „Dustcap VSSO“ chrání solární konektory Weidmüller a typ 4 před prachem a nečistotami.  
„SafetyClip“ chrání konektory společnosti Weidmüller před neúmyslným otevřením a lze je otevřít pouze pomocí speciálního všestranného nástroje.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	VSSO WM4 C	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6254870000</a>	Fotovoltaika, Plochý design
GTIN (EAN)	4050118047479	
Množství	100 ks	

## Multi-Tool PV Set



With the **Víceúčelový nástroj** společnosti Weidmüller - multifunkční nástroj na zpracování PV solárních konektorů.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTITOOL PV SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6771530000</a>	Fotovoltaika, Příslušenství, Provozní nástroj, Nástroj na uvolnění
GTIN (EAN)	4064675031758	
Množství	1 ks	

## BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## ... pro fotovoltaické zásuvné konektory



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	CTF PV WM4	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6222870000</a>	Fotovoltaika, Nástroj k nalisování fotovoltaických kontaktů,
GTIN (EAN)	4050118006254	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
Množství	1 ks	