

BUKO WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**WM4 C fotovoltaické konektory**

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Patice
Objednací číslo	1530670000
Typ	BUKO WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335477
Množství	100 ks

BUKO WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1,8 g
----------------	-------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-01-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	BPZL WM4C LANG
Katalogy	Catalogues in PDF-format

BUKO WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Ochranný kryt proti prachu „Dustcap VSSO“ chrání solární konektory Weidmüller a typ 4 před prachem a nečistotami.
„SafetyClip“ chrání konektory společnosti Weidmüller před neúmyslným otevřením a lze je otevřít pouze pomocí speciálního všestranného nástroje.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSSO WM4 C	Verze
Objednací číslo	6254870000	Fotovoltaika, Plochý design
GTIN (EAN)	4050118047479	
Množství	100 ks	

Nářadí



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškození vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTI-STRIPAX PV	Verze
Objednací číslo	6190490000	Fotovoltaika, Zásuvný konektor
GTIN (EAN)	4032248973262	
Množství	1 ks	

BUKO WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Panelová zástrčka WM4



WM4 C fotovoltaické konektory

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

Všeobecné objednací údaje

Typ	BUGH WM4 C BT	Verze
Objednací číslo	6530690000	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, female
GTIN (EAN)	4050118335347	
Množství	100 ks	

Zásuvný konektor WM4 C



WM4 C fotovoltaické konektory

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

Všeobecné objednací údaje

Typ	BUGH BOX WM4 C BT	Verze
Objednací číslo	6530630000	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, female
GTIN (EAN)	4050118335453	
Množství	100 ks	

BUKO WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro fotovoltaické zásuvné konektory



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CTF PV WM4	Verze
Objednávací číslo	6222870000	Fotovoltaika, Nástroj k nalisování fotovoltaických kontaktů,
GTIN (EAN)	4050118006254	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
Množství	1 ks	