

BUGH WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**WM4 C fotovoltaické konektory**

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, female
Objednací číslo	1530690000
Typ	BUGH WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335347
Množství	100 ks

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	11,6 g
----------------	--------

Technické údaje

Jmenovité napětí	1500 V DC (IEC)	Jmenovitý proud	35 A
Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Schválení	TÜV Rheinland (IEC 62852)	Stupeň krytí	IP 65, IP67, IP 2x otevřené
Typ kabelu	2 Pfg 1169/08.07, EN 50618:2014	Vnější průměr kabelu, max.	7 mm
Vnější průměr kabelu, min.	5,5 mm	Vnější závit	M 16
Závažnost znečištění	2		

Záruka

Časový interval	2 roky
-----------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	27-44-01-07
ECLASS 10.0	27-44-01-07	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Objednávejte kontakty samostatně
----------------------	----------------------------------

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	WM4 C TÜV certificate
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	BPZL WM4C LANG
Katalogy	Catalogues in PDF-format

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-Tool PV Set



With the **Víceúčelový nástroj** společnosti Weidmüller - multifunkční nástroj na zpracování PV solárních konektorů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTITOOL PV SET	Verze
Objednací číslo	6771530000	Fotovoltaika, Příslušenství, Provozní nástroj, Nástroj na uvolnění
GTIN (EAN)	4064675031758	
Množství	1 ks	

Nářadí



- Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních materiálů
- Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace (odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)
- Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářezky
- Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím jednotkám
- Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a znovu
- Bez poškození vodiče
- Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu designu
- Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTI-STRIPAX PV	Verze
Objednací číslo	6190490000	Fotovoltaika, Zásuvný konektor
GTIN (EAN)	4032248973262	
Množství	1 ks	

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Ochranný kryt proti prachu „Dustcap VSSO“ chrání solární konektory Weidmüller a typ 4 před prachem a nečistotami. „SafetyClip“ chrání konektory společnosti Weidmüller před neúmyslným otevřením a lze je otevřít pouze pomocí speciálního všestranného nástroje.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSSO WM4 C	Verze
Objednací číslo	6254870000	Fotovoltaika, Plochý design
GTIN (EAN)	4050118047479	
Množství	100 ks	

... pro fotovoltaické zásuvné konektory



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTF PV WM4	Verze
Objednací číslo	6222870000	Fotovoltaika, Nástroj k nalisování fotovoltaických kontaktů,
GTIN (EAN)	4050118006254	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
Množství	1 ks	

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Samičí kontakty



WM4 C fotovoltaické konektory

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy IEC 62852
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

Všeobecné objednací údaje

Typ	BUKO WM4 C BT	Verze
Objednací číslo	6530670000	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Patice
GTIN (EAN)	4050118335477	
Množství	100 ks	
Typ	BUKO WM4 C RL	Verze
Objednací číslo	6530770000	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Patice
GTIN (EAN)	4050118335491	
Množství	4 500 ks	