

POWERSTRIPPER AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolierautomat
Best.-Nr.	1534740000
Typ	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
VPE	1 Stück
Ersatzteile	2007320000 2007330000 2007340000 2007350000 1120920000 2007360000 2007370000 2007380000 2007390000 1120910000 2819820000

Erstellungs-Datum 29. April 2024 12:33:09 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	230 mm	Tiefe (inch)	9,055 inch
Höhe	520 mm	Höhe (inch)	20,472 inch
Breite	254 mm	Breite (inch)	10 inch
Nettogewicht	17.000 g		

Abisolierautomaten

Abzugslänge	20 - 120 mm	Antrieb	elektropneumatisch
Druckluftanschluss	5 - 5,5 bar	Einführlänge	80 mm
Elektroanschluss	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Max. Abmantelbereich	11,9
Max. Abmantellänge	120	Min. Abmantelbereich	3,5 mm
Min. Abmantellänge	25	Taktzeit	ca. 3 s

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Powerstripper AM 12 EN Powerstripper AM 12 DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile



- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AIMESA VRM 0,78	Ausführung
Best.-Nr.	2007330000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392692	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 1,13	Ausführung
Best.-Nr.	2007340000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392814	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 2,53	Ausführung
Best.-Nr.	2007360000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392562	
VPE	1 Stück	
Typ	4-FOLD BLADE PS AM 12	Ausführung
Best.-Nr.	2819820000	Automaten, Messersatz
GTIN (EAN)	4064675343363	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 2,09	Ausführung
Best.-Nr.	1120920000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4032248901869	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 4,37	Ausführung
Best.-Nr.	2007390000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392807	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 3,01	Ausführung
Best.-Nr.	2007370000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392555	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 6,20	Ausführung
Best.-Nr.	1120910000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4032248901920	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 0,55	Ausführung
Best.-Nr.	2007320000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392685	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Ausführung
Best.-Nr.	2007380000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392753	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 29. April 2024 12:33:09 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	AIMESA VRM 1,65	Ausführung
Best.-Nr.	2007350000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392746	
VPE	1 Stück	

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile

Zubehör / Ersatzteile



- Zum automatischen Abisolieren von Einzelleitern
- Abisolieren von flexiblen Leitern nach DIN VDE 0295, KL: 5
- Teilabisolierung, die Isolation verbleibt am Leiterende
- Kein Werkzeugwechsel
- Schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt
- Elektrischer Antrieb

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AIMESA VRM 0,78	Ausführung
Best.-Nr.	2007330000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392692	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 1,13	Ausführung
Best.-Nr.	2007340000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392814	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 2,53	Ausführung
Best.-Nr.	2007360000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392562	
VPE	1 Stück	
Typ	4-FOLD BLADE PS AM 12	Ausführung
Best.-Nr.	2819820000	Automaten, Messersatz
GTIN (EAN)	4064675343363	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 2,09	Ausführung
Best.-Nr.	1120920000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4032248901869	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 4,37	Ausführung
Best.-Nr.	2007390000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392807	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 3,01	Ausführung
Best.-Nr.	2007370000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392555	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 6,20	Ausführung
Best.-Nr.	1120910000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4032248901920	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 0,55	Ausführung
Best.-Nr.	2007320000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392685	
VPE	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Ausführung
Best.-Nr.	2007380000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392753	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 29. April 2024 12:33:10 MESZ

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile

Typ	AIMESA VRM 1,65	Ausführung
Best.-Nr.	2007350000	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4050118392746	
VPE	1 Stück	