

CRIMPSET PZ 10 HEX D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Исполнение	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 10 HEX, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.14, Цветовой код: DIN
Номер для заказа	1542260000
Тип	CRIMPSET PZ 10 HEX D
GTIN (EAN)	4050118347111
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Пластмассовый ящик

Дата создания 20 мая 2024 г. 20:22:28 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	261 мм	Глубина (дюймов)	10,276 inch
Высота	57 мм	Высота (в дюймах)	2,244 inch
Ширина	338 мм	Ширина (в дюймах)	13,307 inch
Масса нетто	1 809 g		

Технические данные

Описание артикула	Набор, содержащий обжимной инструмент (шестигранник до 10 мм ²), инструмент для зачистки проводов и кабельные наконечники с цветовой кодировкой DIN
-------------------	---

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm ²
Инструмент для обжима	PZ 10 HEX	Количество АЕН	2 900 pcs.
Упаковка	Пластмассовый ящик	Цветовой код	DIN
инструмент для снятия изоляции	STRIPAX		

Классификации

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/15D BL	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6019160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 Шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	60199040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190099077		
Кол.	500 Шт.		

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/20D GR	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6019200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190126575		
Кол.	500 шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190120931		
Кол.	500 шт.		

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14D R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6019080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190090623		
Кол.	500 шт.		

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Исполнение
Номер для заказа	6015000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 шт.	

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Чемодан**

- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Исполнение
Номер для заказа	4038860000	Инструменты, Коробка
GTIN (EAN)	4032248304608	
Кол.	1 Шт.	

Crimping tools**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 10 HEX	Исполнение
Номер для заказа	405070000	Инструмент для обжима наконечников, 0.25mm², 10mm²,
GTIN (EAN)	4050118250312	Шестигранный обжим
Кол.	1 Шт.	

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14D SW	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6019120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190153793		
Кол.	500 шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20D GE	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6019220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 шт.		

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	Н10,0/22D R	Исполнение	Упаковка
Номер для заказа	6019240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190075385		
Кол.	100 шт.		