STARTERKIT WCU 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



S plně zapouzdřenými logickými moduly WCI 501 a WCU 650 můžete monitorovat, řídit a regulovat své procesy i v extrémních podmínkách okolního prostředí. V tomto ohledu nabízí série WCU optimální rozměry, výkon, robustnost a nenáročné ovládání. Grafické a intuitivní programovací prostředí jednotky Micon-L umožňuje flexibilní přepínání analogových a digitálních vstupů, ale i digitálních výstupů. Na přání lze provést softwarové i hardwarové rozšíření podle specifikace zákazníka.

Všeobecné objednací údaje

Verze	graficky programovatelný logický modul včetně programovacího adaptéru
Objednací číslo	1548720000
Typ	STARTERKIT WCU 501
GTIN (EAN)	4050118354348
Množství	1 ks

STARTERKIT WCU 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	31 mm	Hloubka (v palcích)	1,22 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1,575 inch
Šířka	44 mm	Šířka (v palcích)	1,732 inch
Čistá hmotnost	70 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-40 °C...70

Obecné údaje

Odolnost proti otřesům	min. 50 m/s² (5 g) @ 9... 200 Hz

Údaje o systému

Rozhraní	Sériové RS232

Údaje připojení

Typ připojení	Zásuvné pružinové svorky (0,25 – 1,5 mm²)

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16
ECLASS 12.0	27-24-22-16	ECLASS 13.0	27-24-22-16

Osvědčení

Schválení	CE
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Software	Runtime Software – Programmiersoftware miCon-L
Uživatelská dokumentace	Handbuch WCU-Serie Deutsch Manual WCU-Series English
Katalogy	Catalogues in PDF-format

STARTERKIT WCU 501

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



