

## IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségű osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, VGA-összekötő, Jelbetét, VGA/HD15, Aljzat / aljzat
Rendelési szám	<a href="#">1556290000</a>
Típus	IE-FCI-HD15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
Qty.	1 Stück

## IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 9 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -55 °C...105

## Általános adatok

Betét típusa	Jelbetét, VGA/HD15	Terméktípus	VGA-összekötő
Védelmi osztály	IP20		

## Villamos tulajdonságok

Szigetelés erőssége 1000 MΩ at 500 V DC Átütési szilárdság, érintkező / érintkező 1000 V<sub>eff</sub> / 1 min

## Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B	Tanúsítvány száma (UR)	E497345
-----------------------	------------	------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E497345

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GL_FrontCom</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 4:29:33 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.


## IE-FCI-HD15-FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz



### Méretrajz



### Méretrajz

