

**CLI C 02-3 GE/SW B CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1568241639</a>  |
| Typ        | CLI C 02-3 GE/SW B CD   |
| GTIN (EAN) | 4008190177362   |
| VPE        | 500 Stück   |

## CLI C 02-3 GE/SW B CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 3,5 mm  | Tiefe (inch)  | 0,138 inch |
| Höhe         | 3 mm    | Höhe (inch)   | 0,118 inch |
| Breite       | 3,4 mm  | Breite (inch) | 0,134 inch |
| Nettogewicht | 0,062 g |               |            |

## Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

## Allgemeine Angaben

| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform                           | Rolle |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Rolle = Leiter- und Kabelmarkierer |       |
| Art des Aufdrucks                  | Standard                             |       |
| Aufdruck                           | B                                    |       |
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz                              |       |
| Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt                         |       |
| Aufgedruckte Zeichen               | Buchstaben, groß                     |       |
| Ausführung                         | CD                                   |       |
| Breite                             | 3,4 mm                               |       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                                  |       |
| Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C                          |       |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                                |       |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                               |       |
| Farbe                              | gelb                                 |       |
| Halogene                           | Ja                                   |       |
| Isolationdurchmesser, max.         | 3                                    |       |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                                    |       |
| Orientierung des Aufdrucks         | waagrecht                            |       |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium             |       |
| empfohlene Industrien              | Prozess, Maschinenbau                |       |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Halogene                         | Ja                  | Leiteranschlussquerschnitt       | 0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,2 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 1,3 - 3 mm          | Leiteraußendurchmesser, max.     | 3 mm                      |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 1,3 mm              |                                  |                           |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## CLI C 02-3 GE/SW B CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Kataloge                   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                             |

## CLI C 02-3 GE/SW B CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich

## CLI C 02-3 GE/SW B CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Montagedorne einzeln



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | CLI R 02 F. CLI C 02-3     | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0559900000</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190081645              |                        |
| VPE        | 20 Stück                   |                        |

## Sonderzeichen



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW /         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001743</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990114              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW .         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001749</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990138              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW +         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001738</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990084              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW ET        | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001745</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990121              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW -         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001740</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990091              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 23:11:58 MESZ

## CLI C 02-3 GE/SW B CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Sonstige



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | CLI R 02-3 BL/WS -         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001741</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990107              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 RT/WS +         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001739</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990145              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

### 0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW 0         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001501</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190063498              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW 1         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001504</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190046590              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW 4         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001513</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190186081              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW 2         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001507</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190083137              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 23:11:58 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CLI C 02-3 GE/SW B CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW 3         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001510</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190046941              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW 9         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001528</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190141516              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW 6         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001519</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190019129              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW 7         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001522</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190185213              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW 8         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001525</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190154875              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW 5         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001516</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190188436              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

## A - Z



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW T         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001678</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990015              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW H         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001652</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989897              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW S         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001675</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990008              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 23:11:58 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CLI C 02-3 GE/SW B CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW M         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001662</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989941              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW R         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001672</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989996              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW U         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001680</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990022              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW J         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001656</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989910              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW A         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001638</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989828              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW X         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001693</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990053              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW N         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001664</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989958              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW W         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001684</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990046              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW B         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001640</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989835              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW V         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001682</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990039              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW F         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001648</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989873              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW D         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001644</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989859              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW E         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001646</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989866              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 23:11:58 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten



**CLI C 02-3 GE/SW B CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW K         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001658</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989927              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW Q         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001670</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989989              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW L         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001660</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989934              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW G         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001650</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989880              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW I         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001654</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989903              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW O         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001666</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989965              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW Y         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001697</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990060              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW Z         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001699</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990077              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW C         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001642</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989842              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |
| Typ        | CLI R 02-3 GE/SW P         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001668</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989972              |                        |
| VPE        | 10 Stück                   |                        |