

CLI C 02-3 GE/SW R CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1,3 - 3 mm, 3 x 3,4 mm, gelb
Best.-Nr.	1568241671
Typ	CLI C 02-3 GE/SW R CD
GTIN (EAN)	4008190102951
VPE	500 Stück

CLI C 02-3 GE/SW R CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3,5 mm	Tiefe (inch)	0,138 inch
Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0,118 inch
Breite	3,4 mm	Breite (inch)	0,134 inch
Nettogewicht	0,062 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-30...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Rolle
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Rolle = Leiter- und Kabelmarkierer	
Art des Aufdrucks	Standard	
Aufdruck	R	
Aufdruck-Farbe	schwarz	
Aufdruckverfahren	heiß geprägt	
Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß	
Ausführung	CD	
Breite	3,4 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
Einsatztemperaturbereich	-30...80 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	
Farbe	gelb	
Halogene	Ja	
Isolationdurchmesser, max.	3	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Orientierung des Aufdrucks	waagrecht	
Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium	
empfohlene Industrien	Prozess, Maschinenbau	

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt	0,2 - 1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,2 mm ²
Leiteraußendurchmesser	1,3 - 3 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1,3 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

CLI C 02-3 GE/SW R CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Produktänderungsmitteilung	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format

CLI C 02-3 GE/SW R CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Abbildung ähnlich

CLI C 02-3 GE/SW R CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Montagedorne einzeln**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CLI R 02 F. CLI C 02-3	Ausführung
Best.-Nr.	0559900000	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190081645	
VPE	20 Stück	

Sonderzeichen

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CLI R 02-3 GE/SW /	Ausführung
Best.-Nr.	0560001743	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990114	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW .	Ausführung
Best.-Nr.	0560001749	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990138	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW +	Ausführung
Best.-Nr.	0560001738	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990084	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW ET	Ausführung
Best.-Nr.	0560001745	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990121	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW -	Ausführung
Best.-Nr.	0560001740	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990091	
VPE	10 Stück	

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 00:53:17 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CLI C 02-3 GE/SW R CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sonstige



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CLI R 02-3 BL/WS -	Ausführung
Best.-Nr.	0560001741	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990107	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 RT/WS +	Ausführung
Best.-Nr.	0560001739	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990145	
VPE	10 Stück	

0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CLI R 02-3 GE/SW 0	Ausführung
Best.-Nr.	0560001501	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190063498	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 1	Ausführung
Best.-Nr.	0560001504	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190046590	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 4	Ausführung
Best.-Nr.	0560001513	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190186081	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 2	Ausführung
Best.-Nr.	0560001507	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190083137	
VPE	10 Stück	

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 00:53:17 MESZ

CLI C 02-3 GE/SW R CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	CLI R 02-3 GE/SW 3	Ausführung
Best.-Nr.	0560001510	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190046941	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 9	Ausführung
Best.-Nr.	0560001528	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190141516	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 6	Ausführung
Best.-Nr.	0560001519	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190019129	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 7	Ausführung
Best.-Nr.	0560001522	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190185213	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 8	Ausführung
Best.-Nr.	0560001525	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190154875	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW 5	Ausführung
Best.-Nr.	0560001516	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190188436	
VPE	10 Stück	

A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CLI R 02-3 GE/SW T	Ausführung
Best.-Nr.	0560001678	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990015	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW H	Ausführung
Best.-Nr.	0560001652	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989897	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW S	Ausführung
Best.-Nr.	0560001675	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990008	
VPE	10 Stück	

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 00:53:17 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CLI C 02-3 GE/SW R CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	CLI R 02-3 GE/SW M	Ausführung
Best.-Nr.	0560001662	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989941	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW R	Ausführung
Best.-Nr.	0560001672	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989996	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW U	Ausführung
Best.-Nr.	0560001680	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990022	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW J	Ausführung
Best.-Nr.	0560001656	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989910	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW A	Ausführung
Best.-Nr.	0560001638	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989828	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW X	Ausführung
Best.-Nr.	0560001693	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990053	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW N	Ausführung
Best.-Nr.	0560001664	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989958	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW W	Ausführung
Best.-Nr.	0560001684	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990046	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW B	Ausführung
Best.-Nr.	0560001640	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989835	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW V	Ausführung
Best.-Nr.	0560001682	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990039	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW F	Ausführung
Best.-Nr.	0560001648	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989873	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW D	Ausführung
Best.-Nr.	0560001644	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989859	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW E	Ausführung
Best.-Nr.	0560001646	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989866	
VPE	10 Stück	

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 00:53:17 MESZ

CLI C 02-3 GE/SW R CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	CLI R 02-3 GE/SW K	Ausführung
Best.-Nr.	0560001658	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989927	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW Q	Ausführung
Best.-Nr.	0560001670	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989989	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW L	Ausführung
Best.-Nr.	0560001660	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989934	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW G	Ausführung
Best.-Nr.	0560001650	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989880	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW I	Ausführung
Best.-Nr.	0560001654	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989903	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW O	Ausführung
Best.-Nr.	0560001666	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989965	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW Y	Ausführung
Best.-Nr.	0560001697	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990060	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW Z	Ausführung
Best.-Nr.	0560001699	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190990077	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW C	Ausführung
Best.-Nr.	0560001642	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989842	
VPE	10 Stück	
Typ	CLI R 02-3 GE/SW P	Ausführung
Best.-Nr.	0560001668	CableLine, Montagedorn
GTIN (EAN)	4008190989972	
VPE	10 Stück	