

KRN-M6/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 2,5 mm ²
Art.nr.	1495110000
Typ	KRN-M6/-2,5
GTIN (EAN)	4050118304596
Förp.	100 Stück

KRN-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	2 g
-----------	-----

Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	18 mm	Flänsbredd (b)	11 mm
Hål	M 6	Innerdiameter för fläns (d2)	6,4 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	2,4 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	2,5 mm ²	Skaftlängd (a)	6,5 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	4,4 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

KRN-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



KRN-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa**

rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell- och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	HTN 21	Artikelbeteckning
Art.nr.	9014610000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Indent-
GTIN (EAN)	4008190152734	crimptång
Förp.	1 Stück	