

KRN-M8/-4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ²
Objednací číslo	1495170000
Typ	KRN-M8/-4
GTIN (EAN)	4050118304855
Množství	100 ks

KRN-M8/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3 g
----------------	-----

Technické údaje

Verze	Euro řada, standardní
-------	-----------------------

Konektory

Délka hřídele (a)	8 mm	Délka připojení (l)	22 mm
Izolace	není k dispozici	Otvor	M8
Průřez vodiče	4 mm ²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	3 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	8,4 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	5 mm
Šířka příruby (b)	14 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

KRN-M8/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



KRN-M8/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro neizolované konektory

Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTN 21	Verze
Objednací číslo	6014610000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190152734	6mm², Krimpování - odsazení
Množství	1 ks	