

**STRIPAX ULTIMATE XL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки |
| Номер для заказа | <a href="#">1512780000</a>                          |
| Тип              | STRIPAX ULTIMATE XL                                 |
| GTIN (EAN)       | 4050118319934                                       |
| Кол.             | 1 Шт.   |

## STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 22 мм   | Глубина (дюймов)  | 0,866 inch |
| Высота      | 99 мм   | Высота (в дюймах) | 3,898 inch |
| Ширина      | 190 мм  | Ширина (в дюймах) | 7,48 inch  |
| Масса нетто | 171,8 g |                   |            |

## Технические данные

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Описание артикула | Инструмент для снятия изоляции |
|-------------------|--------------------------------|

## Инструменты для снятия изоляции

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| Длина зачистки, макс.                             | 25 мм  | Зона снятия изоляции AWG, макс.                  | 8 AWG               |
| Зона снятия изоляции AWG, мин.                    | 14 AWG   | Поперечное сечение провода (мощность резания)    | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm <sup>2</sup>                                     | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Тип кабеля  | Гибкие и одножильные провода с безгалогенной изоляцией |  |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002109    | ETIM 7.0    | EC002109    |
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-37-06 | ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Загрузки

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax</a><br><a href="#">Technical change to stripping tool Stripax</a> |
| Пользовательская документация     | <a href="#">Manual</a><br><a href="#">Library and function block – BDAL Stripax all version</a>                                 |
| Каталог                           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Брошюры                           |   |

**STRIPAX ULTIMATE XL**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**Пример использования**



## STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Принадлежности / запасные части



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                                    |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип              | ERTE KLBC SPX UL XL        | Исполнение                         |
| Номер для заказа | <a href="#">2531510000</a> | Аксессуар, Запасная зажимная губка |
| GTIN (EAN)       | 4050118581997              |                                    |
| Кол.             | 1 Шт.                      |                                    |
| Тип              | ERME SPX UL XL             | Исполнение                         |
| Номер для заказа | <a href="#">4542790000</a> | Аксессуар, Держатель ножа          |
| GTIN (EAN)       | 4050118320428              |                                    |
| Кол.             | 1 Шт.                      |                                    |