

BUKO WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WM4 C fotovoltaikus csatlakozók

- egy zsugorító érintkező a 4 mm² és a 6 mm²-es kábelelekhez
- TÜV jóváhagyással a legfrissebb IEC 62852 szabvány szerint
- Legfeljebb 35 A névleges árammal terhelhető

Általános rendelési adatok

Verzió	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, Aljzatos csatlakozó
Rendelési szám	1530670000
Típus	BUKO WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335477
Qty.	100 Stück

BUKO WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	1,8 g
-------------	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9,1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-01-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	BPZL WM4C LANG
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

BUKO WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WM4 panel dugó



WM4 C fotovoltaikus csatlakozók

- egy zsugorító érintkező a 4 mm² és a 6 mm²-es kábelekhez
- TÜV jóváhagyással a legfrissebb IEC 62852 szabvány szerint
- Legfeljebb 35 A névleges árammal terhelhető

Általános rendelési adatok

Típus	BUGH WM4 C BT	Verzió
Rendelési szám	1530690000	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, female
GTIN (EAN)	4050118335347	
Qty.	100 Stück	

WM4 C doboz dugaszolható csatlakozó



WM4 C fotovoltaikus csatlakozók

- egy zsugorító érintkező a 4 mm² és a 6 mm²-es kábelekhez
- TÜV jóváhagyással a legfrissebb IEC 62852 szabvány szerint
- Legfeljebb 35 A névleges árammal terhelhető

Általános rendelési adatok

Típus	BUGH BOX WM4 C BT	Verzió
Rendelési szám	1530630000	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, female
GTIN (EAN)	4050118335453	
Qty.	100 Stück	

BUKO WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok



A "Dustcap VSSO" porvédő sapka védelmet nyújt a Weidmüller és a 4-es típusú szolár csatlakozók számára a por és a szennyeződések ellen.

A "SafetyClip" biztonsági kapocs megvédi a Weidmüller szolár csatlakozókat a nem szándékolt kinyitástól, és csak a speciális többcélú szerszám használatával oldható ki.

Általános rendelési adatok

Típus	VSSO WM4 C	Verzió
Rendelési szám	1254870000	Fotovoltaikus egységek, Lapos kialakítás
GTIN (EAN)	4050118047479	
Qty.	100 Stück	

Szerszámok



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Típus	MULTI-STRIPAX PV	Verzió
Rendelési szám	1190490000	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó
GTIN (EAN)	4032248973262	
Qty.	1 Stück	

BUKO WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... fotovoltaiikus dugaszoló csatlakozókhoz



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	CTF PV WM4	Verzió
Rendelési szám	1222870000	Fotovoltaiikus egységek, Krimpelő szerszám fotovoltaiikus
GTIN (EAN)	4050118006254	érintkezőkhöz, Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
Qty.	1 Stück	