


CC-H 85/54 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, černá
Objednávací číslo	1631640001
Typ	CC-H 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008190465254
Množství	20 ks

CC-H 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13 mm	Hloubka (v palcích)	0,512 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3,543 inch
Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Čistá hmotnost	0,025 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	černá	
Barva materiálu podle kódu odporu	0	
Doporučená odvětví	Stroje	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Materiál	Polyamid 66	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Příslušenství	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Šířka	58 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CC-H 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Přírodní



Vázací pásy CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

Všeobecné objednací údaje

Typ	CB 365/7,5 NC	Verze
Objednací číslo	6279100000	Kabelové vázací pásy, 7.5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Množství	100 ks	
Typ	CB 360/4,5 NC	Verze
Objednací číslo	6279000000	Kabelové vázací pásy, 4.5 x 360 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Množství	100 ks	