


CC-H 85/54 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	ClipCard, Zubehör, 90 x 58 mm, schwarz
Best.-Nr.	1631640001
Typ	CC-H 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008190465254
VPE	20 Stück

CC-H 85/54 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	13 mm	Tiefe (inch)	0,512 inch
Höhe	90 mm	Höhe (inch)	3,543 inch
Breite	58 mm	Breite (inch)	2,283 inch
Nettogewicht	0,025 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Zubehör	
Breite	58 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	schwarz	
Halogene	Nein	
Materialfarbe nach Widerstandskode	0	
Werkstoff	Polyamid 66	
empfohlene Industrien	Maschinenbau	

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

CC-H 85/54 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Natur**

Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CB 360/4,5 NC	Ausführung
Best.-Nr.	1279000000	Kabelbinder, 4,5 x 360 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
VPE	100 Stück	
Typ	CB 365/7,5 NC	Ausführung
Best.-Nr.	1279100000	Kabelbinder, 7,5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
VPE	100 Stück	