

**CMA-3151-500-AO-24DC-05****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Proudový transformátor s analogovým výstupem**

Snadný převod „velkých“ proudů (100-500 A AC) na analogové hodnoty bez mezikroků. Vhodné pro navazující zařízení, např. k detekci mezní hodnoty.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Primární proud: 500 A, Výstup : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Zátěž: 1 VA
Objednací číslo	<a href="#">1532050000</a>
Typ	CMA-3151-500-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337167
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 26. dubna 2024 22:51:39 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CMA-3151-500-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	71 mm	Hloubka (v palcích)	2,795 inch
Výška	117,8 mm	Výška (v palcích)	4,638 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Čistá hmotnost	240 g		

## Elektrické vlastnosti

Primární proud	500 A	Sekundární proud	0...0.02 A
Tolerance class	0,5	Zátěž	1 VA

## Rozměry živých vodičů

Kulatý vodič	28 mm	Lišta	30 x 10 mm
--------------	-------	-------	------------

## Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Stupeň krytí	IP20
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud $I_{\text{tepelný}}$	$1,5 \times I_{\text{jmenovitý}}$	Třída izolace	E

## Výstup

Výstupní napětí, pozn.	0...10 V, 2...10 V (s pomocným napětím 24 V DC)	Výstupní proud	0...20 mA, 4...20 V (s pomocným napětím 24 V DC)
------------------------	---	----------------	--

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení



Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CMA-3151-500-AO-24DC-05**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## Connection diagram

