

**CMA-3151-500-AO-24DC-05****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Strömomvandlare med analog utgång**

Enkel omvandling av "stora" strömmar (100 - 500 A AC) till analogt värde utan mellanled. Passar för nedströms apparater, t.ex. detektering av gränsvärden.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Primärström: 500 A, Utgång : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Load: 1 VA
Art.nr.	<a href="#">1532050000</a>
Typ	CMA-3151-500-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337167
Förp.	1 Stück
Tillverkare	MBS AG

## CMA-3151-500-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	71 mm	Byggdjup (tum)	2,795 inch
Höjd	117,8 mm	Bygghöjd (tum)	4,638 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3,15 inch
Nettovikt	240 g		

## Elektriska attribut

Load	1 VA	Primärström	500 A
Sekundärström	0...0.02 A	noggrannhetsklass	0,5

## Mått spänningsförande ledare

Rundledare	28 mm	Skena	30 x 10 mm
------------	-------	-------	------------

## Tekniska egenskaper

Isolationsklass	E	Nominell frekvens	50 Hz
Skyddsklass	IP20	Värmeklassad varaktig ström $I_{Termisk}$	1,5 x $I_{nominell}$

## Utgång

Utgångsspänning, kommentar	0...10 V, 2...10 V (med 24 V DC hjälpspanning)	Utgångsström	0...20 mA, 4...20 mA (med 24V DC hjälpspanning)
----------------------------	--	--------------	---

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar



Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CMA-3151-500-AO-24DC-05**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



**Connection diagram**

