

CC-H 85/27 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Apparatmärkning, Tillbehör, 90 x 31 mm, svart
Art.nr.	1675130001
Typ	CC-H 85/27 SW
GTIN (EAN)	4008190454210
Förp.	40 Stück

CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	13 mm	Byggdjup (tum)	0,512 inch
Höjd	90 mm	Bygghöjd (tum)	3,543 inch
Bredd	31 mm	Byggbredd (tum)	1,22 inch
Nettovikt	11,48 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Tillbehör	
Bredd	31 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	
Färgkod	svart	
Halogener	Nej	
Limma	Dubbelsidig tejp	
Material	Polyamid 66	
Materialfärg enligt motståndskod	0	
Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

natur



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

Allmänna beställningsdata

Typ	CB 360/4,5 NC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1279000000	Buntband, 4,5 x 360 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Förp.	100 Stück	
Typ	CB 365/7,5 NC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1279100000	Buntband, 7,5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Förp.	100 Stück	