

ZST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Исполнение	Z-серия, Держатель принадлежностей
Номер для заказа	1678680000
Тип	ZST
GTIN (EAN)	4008 190466770
Кол.	10 Шт.

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	27,5 мм	Глубина (дюймов)	1,083 inch
Высота	61,1 мм	Высота (в дюймах)	2,406 inch
Ширина	10 мм	Ширина (в дюймах)	0,394 inch
Масса нетто	5,1 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------	-------	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Требуется концевая пластина	Да
Рейка	TS 35		

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	прочее
----------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format

Дата создания 21 мая 2024 г. 8:50:43 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

5x25



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x25 мм для номинального тока от 250 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

Тип	G 25/0.50A/M WS	Исполнение
Номер для заказа	6510300000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190018368	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/0.80A/M GR	Исполнение
Номер для заказа	6516400000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.8 А, G-
GTIN (EAN)	4008190060794	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/0.25A/M GE	Исполнение
Номер для заказа	6516900000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.25 А, G-
GTIN (EAN)	4008190097370	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/6.30A/F GN	Исполнение
Номер для заказа	6512900000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-
GTIN (EAN)	4008190135461	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/1.00A/M RT	Исполнение
Номер для заказа	6515800000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 1 А, G-
GTIN (EAN)	4008190141660	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/4.00A/F BR	Исполнение
Номер для заказа	6512800000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-
GTIN (EAN)	4008190115319	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/2.00A/F BL	Исполнение
Номер для заказа	6512700000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-
GTIN (EAN)	4008190176402	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/10.0A/M RT	Исполнение
Номер для заказа	6513100000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 10 А, G-
GTIN (EAN)	4008190023799	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

5x20



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x20 мм для номинального тока от 100 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

Тип	Исполнение
G 20/5.00A/F Номер для заказа CWA1300000 GTIN (EAN) 4008190185381 Кол. 10 Шт.	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G-предохранитель 5 x 20
G 20/2.50A/F Номер для заказа CWA1000000 GTIN (EAN) 4008190085513 Кол. 10 Шт.	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 А, G-предохранитель 5 x 20
G 20/2.00A/F Номер для заказа CWA0900000 GTIN (EAN) 4008190123567 Кол. 10 Шт.	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-предохранитель 5 x 20
G 20/0.25A/F Номер для заказа CWA0500000 GTIN (EAN) 4008190153991 Кол. 10 Шт.	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 А, G-предохранитель 5 x 20
G 20/1.00A/F Номер для заказа CWA0700000 GTIN (EAN) 4008190093877 Кол. 10 Шт.	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G-предохранитель 5 x 20
G 20/1.60A/F Номер для заказа CWA0800000 GTIN (EAN) 4008190031503 Кол. 10 Шт.	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 А, G-предохранитель 5 x 20
G 20/4.00A/F Номер для заказа CWA1200000 GTIN (EAN) 4008190022983 Кол. 10 Шт.	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-предохранитель 5 x 20
G 20/6.30A/F Номер для заказа CWA1400000 GTIN (EAN) 4008190086053 Кол. 10 Шт.	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-предохранитель 5 x 20
G 20/0.10A/F Номер для заказа CWA0300000 GTIN (EAN) 4008190077174 Кол. 10 Шт.	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 А, G-предохранитель 5 x 20
G 20/0.50A/F Номер для заказа CWA0600000 GTIN (EAN) 4008190046835 Кол. 10 Шт.	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 А, G-предохранитель 5 x 20

Дата создания 21 мая 2024 г. 8:50:43 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	G 20/0.20A/F	Исполнение
Номер для заказа	40400000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 А, G-
GTIN (EAN)	4008190152383	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/3.15A/F	Исполнение
Номер для заказа	40410000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 А, G-
GTIN (EAN)	4008190012977	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/0.63A/F	Исполнение
Номер для заказа	404900000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 А, G-
GTIN (EAN)	4008190131210	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	

6.3x32



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 6,3x32 мм для номинального тока от 500 мА до 12,5 А.

Основные данные для заказа

Тип	GZ 0.5A/F	Исполнение
Номер для заказа	4050580000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 А, G-
GTIN (EAN)	4050118266603	предохранитель 6,3 x 32
Кол.	10 Шт.	
Тип	GZ 1.0A/F	Исполнение
Номер для заказа	4050590000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G-
GTIN (EAN)	4050118266634	предохранитель 6,3 x 32
Кол.	10 Шт.	
Тип	GZ 2.0A/F	Исполнение
Номер для заказа	4050600000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-
GTIN (EAN)	4050118266719	предохранитель 6,3 x 32
Кол.	10 Шт.	
Тип	GZ 7.0A/F	Исполнение
Номер для заказа	4050630000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 7 А, G-
GTIN (EAN)	4050118266726	предохранитель 6,3 x 32
Кол.	10 Шт.	
Тип	GZ 3.0A/F	Исполнение
Номер для заказа	4050610000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3 А, G-
GTIN (EAN)	4050118266702	предохранитель 6,3 x 32
Кол.	10 Шт.	
Тип	GZ 5.0A/F	Исполнение
Номер для заказа	4050620000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G-
GTIN (EAN)	4050118266610	предохранитель 6,3 x 32
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 21 мая 2024 г. 8:50:43 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

5

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	GZ 10.0A/F	Исполнение
Номер для заказа	400640000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 10 А, G-
GTIN (EAN)	4050118266801	предохранитель 6,3 x 32
Кол.	10 Шт.	
Тип	GZ 12.5A/F	Исполнение
Номер для заказа	400650000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 12,5 А, G-
GTIN (EAN)	4050118266627	предохранитель 6,3 x 32
Кол.	10 Шт.	

2.5 mm²

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

Тип	ZQV 2.5/4	Исполнение
Номер для заказа	4008880000	Аксессуар, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190082208	
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/6	Исполнение
Номер для заказа	4008900000	Аксессуар, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190149840	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/8	Исполнение
Номер для заказа	4008920000	Аксессуар, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190061531	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/2 RT	Исполнение
Номер для заказа	40084780000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 2
GTIN (EAN)	4050118765014	
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/3 RT	Исполнение
Номер для заказа	40084790000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 3
GTIN (EAN)	4050118764390	
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/2	Исполнение
Номер для заказа	4008860000	Z-серия, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190123680	
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/3	Исполнение
Номер для заказа	4008870000	Аксессуар, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190061630	
Кол.	60 Шт.	

Дата создания 21 мая 2024 г. 8:50:43 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

6

ZST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 2.5/9 RT	Исполнение
Номер для заказа	4850000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 9
GTIN (EAN)	4050118764963	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/10	Исполнение
Номер для заказа	8940000	Аксессуар, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190099060	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/11	Исполнение
Номер для заказа	9080000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 11
GTIN (EAN)	4032248411047	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/20 RT	Исполнение
Номер для заказа	4860000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 20
GTIN (EAN)	4050118764383	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/5 RT	Исполнение
Номер для заказа	4810000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 5
GTIN (EAN)	4050118764994	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/50	Исполнение
Номер для заказа	7540000	Аксессуар, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190883256	
Кол.	10 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/7	Исполнение
Номер для заказа	8910000	Аксессуар, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190159665	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/7 RT	Исполнение
Номер для заказа	4830000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 7
GTIN (EAN)	4050118764970	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/10 RT	Исполнение
Номер для заказа	4770000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 10
GTIN (EAN)	4050118765106	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/5	Исполнение
Номер для заказа	8890000	Аксессуар, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190065713	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/20	Исполнение
Номер для заказа	8960000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 20
GTIN (EAN)	4032248535293	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/4 RT	Исполнение
Номер для заказа	4800000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 4
GTIN (EAN)	4050118765007	
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/8 RT	Исполнение
Номер для заказа	4840000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 8
GTIN (EAN)	4050118762198	
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 21 мая 2024 г. 8:50:43 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

7

ZST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 2.5/6 RT	Исполнение
Номер для заказа	40814820000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 6
GTIN (EAN)	4050118764987	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 2.5/9	Исполнение
Номер для заказа	40818930000	Аксессуар, Перемычка, 24 А
GTIN (EAN)	4008190117009	
Кол.	20 Шт.	

4 mm²

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

Тип	ZQV 4/20 GE	Исполнение
Номер для заказа	40819010000	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 20
GTIN (EAN)	4032248535637	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4/2 GE	Исполнение
Номер для заказа	40818950000	Аксессуар, Перемычка, 32 А
GTIN (EAN)	4008190263225	
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4/3 GE	Исполнение
Номер для заказа	40818960000	Аксессуар, Перемычка, 32 А
GTIN (EAN)	4008190263232	
Кол.	60 Шт.	
Тип	ZQV 4/6 GE	Исполнение
Номер для заказа	40818990000	Аксессуар, Перемычка, 32 А
GTIN (EAN)	4008190263263	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4/7 GE	Исполнение
Номер для заказа	40819000000	Аксессуар, Перемычка, 32 А
GTIN (EAN)	4008190263270	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4/9 GE	Исполнение
Номер для заказа	40819020000	Аксессуар, Перемычка, 32 А
GTIN (EAN)	4008190263294	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4/4 GE	Исполнение
Номер для заказа	40818970000	Аксессуар, Перемычка, 32 А
GTIN (EAN)	4008190263249	
Кол.	60 Шт.	

Дата создания 21 мая 2024 г. 8:50:43 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

8

ZST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 4/5 GE	Исполнение
Номер для заказа	408980000	Аксессуар, Перемычка, 32 А
GTIN (EAN)	4008190263256	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4/10 GE	Исполнение
Номер для заказа	4089030000	Аксессуар, Перемычка, 32 А
GTIN (EAN)	4008190263300	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZQV 4/8 GE	Исполнение
Номер для заказа	4089010000	Аксессуар, Перемычка, 32 А
GTIN (EAN)	4008190263287	
Кол.	20 Шт.	

Тестовые штекеры

Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Тип	PS 4 F.STB 4	Исполнение
Номер для заказа	4089600000	Тестовый адаптер (клемма)
GTIN (EAN)	4008190074043	
Кол.	20 Шт.	
Тип	PS 2.3 RT	Исполнение
Номер для заказа	4089040000	Тестовый адаптер (клемма), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Кол.	20 Шт.	