

**SKMU PG13,5-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 13,5, 3 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1694100000</a>
Typ	SKMU PG13,5-MS
GTIN (EAN)	4008190872267
VPE	100 Stück

**SKMU PG13,5-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0,118 inch
Nettogewicht	2,9 g		

**Allgemeine Angaben**

Außendurchmesser	24,26 mm	Gewinde (außen)	PG 13,5
Gewinde (innen)	PG 13,5	Gewindelänge	3 mm
Gewindesteigung	1,41 mm	Halogene	Nein
Schlüsselweite 1	23 mm	Stärke	3 mm
Verschraubung	PG 13,5	Werkstoff	Messing, vernickelt

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## SKMU PG13,5-MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

