

CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga |
| Rendelési szám | 1568251643 |
| Típus | CLI C 1-3 GE/SW D CD |
| GTIN (EAN) | 4008190037246 |
| Qty. | 500 Stück |

CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 5 mm | Mélység (coll) | 0,197 inch |
| Magasság | 3 mm | Magasság (coll) | 0,118 inch |
| Szélesség | 4,2 mm | Szélesség (coll) | 0,165 inch |
| Nettó tömeg | 0,08 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Általános adatok

| | |
|---|-------------------------------------|
| Anyag | PVC, puha, kadmium nélkül |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 |
| Halogén | Igen |
| Javasolt iparágak | Folyamat, Berendezés |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Tekercs = Vezeték és kábeljelölők |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája Tekercs |
| Nyomtatott karakterek | Nagybetűk |
| Nyomtatás | D |
| Nyomtatás módja | hő-dombornyomás |
| Nyomtatás színe | fekete |
| Nyomtatás tájolása | vízszintes |
| Nyomtatás típusa | Standard |
| Szélesség | 4,2 mm |
| Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Változat | CD |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 1,5 - 4 mm ² | Halogén | Igen |
| Vezeték külső átm. | 2,5 - 5 mm | Vezeték külső átmérő, max. | 5 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 2,5 mm | Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Product Change Notification

[PCN CableLine_DE](#)

[PCN CableLine_EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



A kép illusztráció

CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 0 | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901503 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190081218 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901515 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190090722 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 7 | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901524 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190003470 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 5 | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901518 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190064945 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 9 | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901530 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190112967 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 2 | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901509 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190044916 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 3 | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901512 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190168728 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 8 | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901527 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190135003 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 6 | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901521 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190116446 | |
| Qty. | 10 Stück | |

CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901506 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190036072 | |
| Qty. | 10 Stück | |

Szimpla tuskék



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1 F. CLI C 1-3 | Verzió |
| Rendelési szám | 6532100000 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190092191 | |
| Qty. | 20 Stück | |

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW M | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901662 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190119195 | |
| Qty. | 10 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW P | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901668 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190079833 | |
| Qty. | 10 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW T | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901678 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190014698 | |
| Qty. | 10 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW W | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901684 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190060046 | |
| Qty. | 10 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 4. 17:37:01 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW C | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901642 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190184681 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW A | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901638 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190184278 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW S | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901675 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190055004 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW Q | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901670 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190081102 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW X | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901693 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190115142 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW R | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901672 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190149277 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW E | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901646 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190039738 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW V | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901682 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190106751 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW Z | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901699 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190142681 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW J | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901656 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190124427 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW H | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901652 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190170288 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW G | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901650 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190011390 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW L | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901660 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190082628 | |
| Qty. | 10 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 4. 17:37:01 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW B | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901640 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190057442 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW U | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901680 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190007133 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW N | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901664 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190163884 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW O | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901666 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190099855 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW K | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901658 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190036614 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW Y | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901697 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190140359 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW D | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901644 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190012601 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW F | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901648 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190147716 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW I | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901654 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190029647 | |
| Qty. | 10 Stück | |

CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyéb



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 RT/WS + | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901739 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190013691 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 BL/WS - | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901741 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190119959 | |
| Qty. | 10 Stück | |

Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW ET | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901745 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190163983 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW - | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901740 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4032248106691 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW + | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901738 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4032248307340 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW . | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901749 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190043339 | |
| Qty. | 10 Stück | |

CLI C 1-3 GE/SW D CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW / | Verzió |
| Rendelési szám | 6572901743 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190137434 | |
| Qty. | 10 Stück | |